



Bouchon fileté cylindrique à collerette et à six pans creux filetage gaz DIN 908 Acier inoxydable (Inox) A2 G1.1/2A

Numéro d'article	51964.381.001
Marque	-
UBB	500571740421
UNSPSC	31162103
EAN	8715494098632
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1.1/2 Inch
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage cylindrique pour tuyauterie

Normes

DIN	908
-----	-----

Spécifications techniques

d1	1.1
d2 (h14)	55
L ≈	21
s (D12)	24
Filets par pouce	11

Dessin technique

