

## Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M6X25

Numéro d'article	53520.060.025
Marque	-
UBB	950351836982
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318602
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	25 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

### Spécifications techniques

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
P	1
s	10

### Dessin technique

