

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M12X30

Numéro d'article	53520.120.030
Marque	-
UBB	950351838962
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318909
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	30 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Spécifications techniques

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	30
P	1.75
s	19

Dessin technique

