

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M36X120



Numéro d'article	55000.360.120
Marque	-
UBB	950351856931
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322319
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M36
Longueur (L) (mm)	120
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	84
b (min.): L>200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
k	22.5

Dessin technique



