

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier inoxydable (Inox) A4 5/8X2.1/2



Numéro d'article	55006.158.063
Marque	-
UBB	952351091881
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323095
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5/8
Longueur (Inch - ft)	2.1/2
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit

Normes

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Spécifications techniques

F	15/16
H	25/64
L _T (min.): L > 6 Inch	1.75
L _T (min.): L ≤ 6 Inch	1.5
Filets par pouce	11

Dessin technique

