

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M3X25

Numéro d'article	55010.030.025
Marque	-
UBB	951351911619
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323538
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	25 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M3
k	2
L (mm)	25
P	0.5
s	5.5

Dessin technique

