

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M3X30

Numéro d'article	55010.030.030
Marque	-
UBB	951351911791
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323545
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	30 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M3
k	2
L (mm)	30
P	0.5
s	5.5

Dessin technique

