

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M6X55

Numéro d'article	55010.060.055
Marque	-
UBB	950351860974
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323927
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	55 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M6
k	4
L (mm)	55
P	1
s	10

Dessin technique

