

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M6X90

Numéro d'article	55010.060.090
Marque	-
UBB	951351913771
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323965
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	90 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Spécifications techniques

d-D	M6
k	4
L (mm)	90
P	1
s	10

Dessin technique

