

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X25

Numéro d'article	55010.080.025
Marque	-
UBB	950351861626
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324030
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	25 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Spécifications techniques

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Dessin technique

