

## Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X60

Numéro d'article	55010.080.060
Marque	-
UBB	950351862384
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324108
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	60 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info  
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

### Spécifications techniques

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	60
P	1.25
s	13

### Dessin technique

