

## Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M8X160

Numéro d'article	55010.080.160
Marque	-
UBB	951351915008
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324191
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	160 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info  
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

### Spécifications techniques

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	160
P	1.25
s	13

### Dessin technique

