

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M10X18

Numéro d'article	55010.100.018
Marque	-
UBB	500571375020
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131179
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	18 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec
un diamètre M20
et dimensions avec
une longueur 8xd,
ont une classe de
résistance minimale
de 50.

Normes

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	18
P	1.5
s	17

Dessin technique

