

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M12X180

Numéro d'article 55010.120.180

Marque -

UBB 951351917244

UNSPSC 31161620

EAN 8715492324641

PKG. de 10 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	180 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	180
P	1.75
s	19

Dessin technique

