

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M14X30

Numéro d'article	55010.140.030
Marque	-
UBB	950351865684
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324672
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	30 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec
un diamètre M20
et dimensions avec
une longueur 8xd,
ont une classe de
résistance minimale
de 50.

Normes

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	30
P	2
s	22

Dessin technique

