



Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M14X45

Numéro d'article 55010.140.045

Marque -

UBB 951351917400

UNSPSC 31161620

EAN 8715492324702

PKG. de 50 Boîte complete
 uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M14
Longueur (L) (mm)	45
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	22
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Spécifications techniques

k	8.8
P	2
s	22

Dessin technique

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

