

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M14X50

Numéro d'article	55010.140.050
Marque	-
UBB	950351865841
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324719
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	50 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Spécifications techniques

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	50
P	2
s	22

Dessin technique

