

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M14X65

Numéro d'article	55010.140.065
Marque	-
UBB	951351917731
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324740
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	65 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	65
P	2
s	22

Dessin technique

