

## Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M16X45

Numéro d'article	55010.160.045
Marque	-
UBB	950351866344
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324863
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	45 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info  
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

### Spécifications techniques

d-D	M16
k	10
L (mm)	45
P	2
s	24

### Dessin technique

