

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M16X50

Numéro d'article 55010.160.050

Marque -

UBB 950351866427

UNSPSC 31161620

EAN 8715492324870

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	50 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M16
k	10
L (mm)	50
P	2
s	24

Dessin technique

