

## Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M16X180

Numéro d'article	55010.160.180
Marque	-
UBB	951351919141
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325013
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	180 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info  
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

### Spécifications techniques

d-D	M16
k	10
L (mm)	180
P	2
s	24

### Dessin technique

