

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M18X60

Numéro d'article	55010.180.060
Marque	-
UBB	951351920115
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325099
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	60 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info

Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	60
P	2.5
s	27

Dessin technique

