

## Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M18X80

Numéro d'article	55010.180.080
Marque	-
UBB	951351920529
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325112
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	80 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info  
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

### Spécifications techniques

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	80
P	2.5
s	27

### Dessin technique

