

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M20X170

Numéro d'article	55010.200.170
Marque	-
UBB	500571377349
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115926
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	170 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec
un diamètre M20
et dimensions avec
une longueur 8xd,
ont une classe de
résistance minimale
de 50.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	170
P	2.5
s	30

Dessin technique

