



Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M22X100

Numéro d'article	55010.220.100
Marque	-
UBB	500571378172
UNSPSC	31161620
EAN	8715494116008
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M22
Longueur (L) (mm)	100
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	32
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Spécifications techniques

k	14
P	2.50
s	32

Dessin technique

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

