

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M24X65

Numéro d'article	55010.240.065
Marque	-
UBB	950351869157
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325457
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	65 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M24
k	15
L (mm)	65
P	3
s	36

Dessin technique

