

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M24X160

Numéro d'article	55010.240.160
Marque	-
UBB	951351923911
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325556
PKG. de 3	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	160 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec
un diamètre M20
et dimensions avec
une longueur 8xd,
ont une classe de
résistance minimale
de 50.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M24
k	15
L (mm)	160
P	3
s	36

Dessin technique

