

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M27X120

Numéro d'article	55010.270.120
Marque	-
UBB	950351870536
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325655
PKG. de 3	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	120 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

Dessin technique

