

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M30X50

Numéro d'article	55010.300.050
Marque	-
UBB	500696126662
UNSPSC	31161620
EAN	8715492052711
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	50 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec
un diamètre M20
et dimensions avec
une longueur 8xd,
ont une classe de
résistance minimale
de 50.

Normes

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	50
P	3.5
s	46

Dessin technique

