

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M36X100

Numéro d'article	55010.360.100
Marque	-
UBB	950351871526
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325853
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	100 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Spécifications techniques

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	100
P	4
s	55

Dessin technique

