



Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M5X8

Numéro d'article	55292.050.008
Marque	-
UBB	952351508025
UNSPSC	31161505
EAN	8715492340597
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	8 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Point	Plat
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4766
NF	E25-160
DIN	551
NEN	1487

Spécifications techniques

d-D	M5
D (mm)	3.5
dp	3.5
L (mm)	8
n	0.8
P	0.8

Dessin technique

