



Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M5X30

Numéro d'article	55292.050.030
Marque	-
UBB	500571520229
UNSPSC	31161505
EAN	8715494096928
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	30 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Point	Plat
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1487
NF	E25-160
DIN	551
ISO	4766

Spécifications techniques

d-D	M5
D (mm)	3.5
dp	3.5
L (mm)	30
n	0.8
P	0.8

Dessin technique

