

## Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M6X10



Numéro d'article	55292.060.010
Marque	-
UBB	952351508694
UNSPSC	31161505
EAN	8715492340665
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	10 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Point	Plat
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ISO	4766
NEN	1487
DIN	551
NF	E25-160

### Spécifications techniques

d-D	M6
D (mm)	4
dp	4
L (mm)	10
n	1
P	1

### Dessin technique

