



Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X20

Numéro d'article	55292.100.020
Marque	-
UBB	952351509502
UNSPSC	31161505
EAN	8715492340757
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	20 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Point	Plat
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	551
ISO	4766
NF	E25-160
NEN	1487

Spécifications techniques

d-D	M10
D (mm)	7
dp	7
L (mm)	20
n	1.6
P	1.5

Dessin technique

