



Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X45

Numéro d'article	55292.100.045
Marque	-
UBB	500571521888
UNSPSC	31161505
EAN	8715494114691
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	45 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Point	Plat
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	551
ISO	4766
NF	E25-160
NEN	1487

Spécifications techniques

d-D	M10
D (mm)	7
dp	7
L (mm)	45
n	1.6
P	1.5

Dessin technique

