



## Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X8

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 55293.030.008             |
| Marque           | -                         |
| UBB              | 952351526001              |
| UNSPSC           | 31161505                  |
| EAN              | 8715492340818             |
| PKG. de 200      | Boîte complete uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M3                |
| Longueur              | 8 mm              |
| Mode d'entraînement   | Fendue            |
| Matière               | Acier inoxydable  |
| Matière technique     | A4                |
| Direction du filetage | Droit             |
| Point                 | Cône              |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|     |         |
|-----|---------|
| ISO | 7434    |
| DIN | 553     |
| BS  | 4219    |
| NEN | 1488    |
| NF  | E25-161 |

### Spécifications techniques

|           |     |
|-----------|-----|
| d-D       | M3  |
| dt (max.) | 0.3 |
| L (mm)    | 8   |
| n         | 0.4 |
| P         | 0.5 |

### Dessin technique

