



Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X10

Numéro d'article	55293.030.010
Marque	-
UBB	952351526183
UNSPSC	31161505
EAN	8715492340825
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	10 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Point	Cône
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	553
ISO	7434
NEN	1488
NF	E25-161
BS	4219

Spécifications techniques

d-D	M3
dt (max.)	0.3
L (mm)	10
n	0.4
P	0.5

Dessin technique

