



Rondelle élastique à extrémités carrées DIN 127 B Acier à ressort inoxydable A4 (1.4401) M16

Numéro d'article 55450.160.001

Marque -

UBB 950357122643

UNSPSC 31161811

EAN 8715492345752

PKG. de 200 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Pour dim. nom.	16mm
Matière	Acier à ressort inoxydable
Matière technique	A4 (1.4401)
Info	D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant

Normes

DIN 127-B

Spécifications techniques

d1 (min.)	16.2
d2 (max.)	27.4
h (max.)	8.3
s	3.5

Dessin technique

