



Bouchon fileté cylindrique à collerette et à six pans creux MF DIN 908 Acier inoxydable (Inox) A4 M14X1,50

Numéro d'article	55963.140.150
Marque	-
UBB	500571746121
UNSPSC	31162103
EAN	8715494115049
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Metric fine thread

Normes

DIN	908
-----	-----

Spécifications techniques

d-D	M14
d2 (h14)	19
L ≈	15
P	1.5
s (D12)	6

Dessin technique

