



## Bouchon fileté cylindrique à tête hexagonale et à collerette filetage gaz DIN 910 Acier inoxydable (Inox) A4 G1.1/2A

Numéro d'article	55966.381.001
Marque	-
UBB	500633456024
UNSPSC	31162103
EAN	8715494604567
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	G1.1/2A
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage cylindrique pour tuyauterie

### Normes

DIN	910
-----	-----

### Spécifications techniques

d2 (h14)	55
i	16
L ≈	33
s	30
Filets par pouce	11

### Dessin technique

