

## Plastique renforcé de fibres de verre Permaglas ME 771 M24X1900



Numéro d'article	56050.241.900
Marque	-
UBB	951353175767
UNSPSC	31161618
EAN	8715492860040
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	1900 mm
Couleur	Red
Matière	Plastique renforcé de fibres de verre
Matière technique	Permaglas ME 771
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

### Info

Caractéristiques spécifiques aux PERMAGLAS: Est un complexe de fibres de verre en résine époxy  
 Température d'utilisation: -270°C à +155°C  
 Légère (Mv = 1,9-2,0 g/cm<sup>3</sup>)  
 Résiste à la corrosion, très résistant aux UV et aux intempéries  
 Résiste aux produits et gaz agressifs  
 Haute résistance à la tension électrique et mauvais conducteur thermique  
 Anti-magnétique  
 Charge

### Normes

**FABORY** de rupture plus  
élevée par rapport  
p.e. Polyamide

### Spécifications techniques

d-D	M24
L (mm)	1900
P	3

### Dessin technique

