

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN ≈931 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M12X80/50

Numéro d'article	56090.120.080
Marque	-
UBB	952351070596
UNSPSC	31161620
EAN	8715492860286
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	80 mm
Classe	6.6
Couleur	Blanc
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Plastique
Matière technique	Polyamide (nylon)
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NEN	≈1555
ISO	≈4014
DIN	≈931
ASME	≈B18.2.3.1M
NF	≈E25-112

### Spécifications techniques

b	50
b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	19

### Dessin technique

