



KIPP Poignée indexable 20 degré, insert fileté Noir Acier 5.8/plastique Plastifié M24X7,5X80

Numéro d'article	58013.240.080
Marque	-
UBB	500689441938
UNSPSC	31162807
EAN	4059245074747
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	5.8
Couleur	Noir
D1_MM	41mm
Matière	Acier/plastique
Revêtement	Plastifié
Filetage	Filetage métrique
Info	Matière: Insert: acier, classe de résistance 5.8. Boule: plastique noir.Finition: Revêtement en plastique à structuration fine, noir.

Normes

Spécifications techniques

A	128.5
A2	15
D	30
D1	41
D2	32
D3	13
H	68.5
H2	56.5

Dessin technique

H3	89.5
H4	76.5
H1	7.5
Nombre de dents	36
L	80
X	24

FABORY

