



KIPP Manette indexable 20 degrés, insert fileté Argent métallique Zincinjecté/acier 5.8 Plastifié/oxydenoir M6X13X25

Numéro d'article 58029.060.025

Marque -

UBB 500689483195

UNSPSC 31162807

EAN 4059245078219

PKG. de 10 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

D ₁	13
L	25
X	M6
Classe	5.8
Titre de couleur	Argent métallique
Matière	Zincinjecté/acier
Revêtement	Plastifié/oxydenoir
Filetage	Filetage métrique
Info	Matière : Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844. Insert : acier, classe de résistance 5.8. Finition : Manette avec revêtement plastique. Acier : bruni.

Normes

Spécifications techniques

A	39
A ₁	46
D	10

Dessin technique

D ₁	13
D ₂	14
D ₃	10.5
H	24.5
H2	15
H3	32.5
H4	35.5
H ₁	4
Nombre de dents	16
X	M6

