


INS OUTIL TP610 M6



Numéro d'article 71595.060.001

Marque -

UBB 500503850900

UNSPSC 31162802

EAN 8715494295628

PKG. de 1 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Pour dim. nom.	6mm
Pour dim. nom. d1	6
Matière	Acier
Revêtement	Brut
Tapez non.	610
Info	Aucune pièce de rechange n'est disponible pour cet appareil manuel. L = Longueur totale. S = Carré d'entraînement s. S1 = Contre-écrou s. Pour pose manuelle de douilles filetées auto-taraudeuses des types 302, 307 et 308 (au moyen d'un tourne-à-gauche et d'une clé plate).

Normes

Spécifications techniques

L	75
S	8
S1	13

Dessin technique

