



Boulon pour rainures en T DIN 787 10X30

Article n °	79635FIS
Marque	-
UBB	500616855044
UNSPSC	31161611
EAN	4006209796351
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M10
Longueur (L) (mm)	25
Couple de serrage en Nm	8
Remarks (lov)	Pour les dimensions des rainures en T, voir DIN 650.

Normes

NF	E21-301
ISO	299
DIN	787

Spécifications techniques

Dessin technique