

Swiss Tech Fraises à rayon 2 dents DIN 327 Court Cobalt HSS Non couché 8,0MM



Numéro d'article	7W283666
Marque	-
UBB	500650069882
UNSPSC	27110000
EAN	5036140287778
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur de la flûte	11
Nombre de flûtes	2
Diamètre de la fraise	8
Type de longueur	Court
Tolérance de diamètre de fraise	e8
Revêtement	Non couché
Direction de coupe	Droite
Longueur totale	61
Taille de la tige (mm)	10
Tolérance foret \varnothing	h6

Normes

DIN	Dimensions to DIN 327. Threaded Shank to DIN 1835D
-----	--