



Tyrolit Fraise lime carbure PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65

Numéro d'article	8I144841
Marque	-
UBB	500572221306
UNSPSC	23251706
EAN	9003177688430
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Forme de la tête	Arbre, pointe arrondie
Longueur totale	65
Diamètre d'arbre	6
Adapté à l'acier inoxydable	Oui
Durée de travail	19
Adapté à l'acier	Oui
Adapté à la fonte	Oui
Crantage	Coupe spéciale INOX
Matière de coupe	HM
Avec gaine	Oui
Diamètre de fraisage	10
Forme de tête selon DIN 8032	RBF

Normes