



INOX A2 V TCB 6PC LUBO M6X40

Numéro d'article FNLV6060040

Marque -

UBB 500667277312

UNSPSC 00000000

EAN

PKG. de 1 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Info En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9. Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2). Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coexister pendant un certain temps.

Normes

ASME ≈B18.3.4M

NF ≈E25-126

ISO 7380-1

BS ≈4168-6

Spécifications techniques

FABORY

Dessin technique

