



Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A320/A194 Acier Brut Gr.L7 - Gr.7 3/4X540 (21.1/4)

Numéro d'article PIMM0191540

Marque -

UBB

UNSPSC

EAN

PKG. de 1 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3/4 Inch
Longueur	540 mm
Classe	Gr.L7 - Gr.7
Matière	Acier
Revêtement	Brut

Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

ASTM A320/A194

Spécifications techniques

L (mm) 540

Dessin technique

